

**Garant****VB. T 110304, Tipo: HB725-1**

### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261224 HB725-1
GTIN	4062406766115
Classe articolo	21G

### Descrizione

VB. T 110304 HB725-1 Tipo: HB725-1  
Rompitrucoli: UM1  
Tolleranza: M  
Profondità di taglio  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Avanzamento  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/gir,  
Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 50 - 250 m/min

### Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	VBMT 110304
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	50 - 250 m/min
Tipo	HB725-1

Raggio di curvatura	0,4 mm
Rompitrucioli	UM1
Impiego principale	UNI
Tolleranza	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Avanzamento f	0,05 - 0,5 mm/gir,
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura