

Garant**TC. T 16T304, Tipo: HB725-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260986 HB725-1
GTIN	4062406765798
Classe articolo	21G

Descrizione

TC. T 16T304 HB725-1 Tipo: HB725-1
Rompitrucioli: UM1
Tolleranza: M
Profondità di taglio a_p : 0,2 - 4 mm
Avanzamento f : 0,05 - 0,5 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 250 m/min

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Raggio di curvatura	0,4 mm
Avanzamento f	0,05 - 0,5 mm/gir,
Rompitrucioli	UM1
Profondità di taglio a_p	0,2 - 4 mm
Materiale da taglio	HM

Codice ISO Inserto	TCMT 16T304
Tipo	HB725-1
Tolleranza	M
Impiego principale	UNI
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 250 m/min
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura