

Garant**VC.T 160408, Tipo: HB725-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261459 HB725-1
GTIN	4062406766153
Classe articolo	21G

Descrizione

VC.T 160408 HB725-1 Tipo: HB725-1

Rompitrucoli: UM1

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 4 mm

Avanzamento f: 0,05 - 0,5 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 250 m/min

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tolleranza	M
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Raggio di curvatura	0,8 mm
Tipo	HB725-1
Profondità di taglio a_p	0,2 - 4 mm

Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 250 m/min
Avanzamento f	0,05 - 0,5 mm/gir,
Rompitrucioli	UM1
Impiego principale	UNI
Codice ISO Inserto	VCMT 160408
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura