

**Garant****DC. T 11T308, Tipo: HB7130-2**

### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260361 HB7130-2
GTIN	4062406769222
Classe articolo	21G

### Descrizione

DC. T 11T308 HB7130-2 Tipo: HB7130-2

Rompitrucoli: VS

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

Avanzamento f: 0,1 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 80 - 270 m/min

### Descrizione tecnica

Rompitrucoli	VS
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tolleranza	M
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Codice ISO Inserto	DCMT 11T308
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	80 - 270 m/min
Tipo	HB7130-2
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	M
Raggio di curvatura	0,8 mm
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura