

Garant**DC. T 070202, Tipo: HU7315-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260351 HU7315-1
GTIN	4062406769840
Classe articolo	21G

Descrizione

DCMT 070202 HU7315-1 Tipo: HU7315-1

Rompitrucoli: AF

Tolleranza: G

Profondità di taglio a_p : 0,05 - 0,6 mmAvanzamento f : 0,03 - 0,1 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 600 m/min

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	DCGT 070202
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 600 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Condizione di taglio	continuo
Tolleranza	G

Profondità di taglio a_p	0,05 - 0,6 mm
Avanzamento f	0,03 - 0,1 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Rivestimento	non rivestito
Tipo	HU7315-1
Impiego principale	N
Rompitrucoli	AF
Raggio di curvatura	0,2 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura