


Garant**CC. T 120404, Tipo: HB7315-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260064 HB7315-1
GTIN	4062406769949
Classe articolo	21G

Descrizione

CC. T 120404 HB7315-1 Tipo: HB7315-1

Rompitrucoli: AF

Tolleranza: G

Profondità di taglio a_p : 0,05 - 0,5 mm

Avanzamento f: 0,03 - 0,1 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 600 m/min

Descrizione tecnica

Tolleranza	G
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Impiego principale	N
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio a_p	0,05 - 0,5 mm
Tipo	HB7315-1

Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 600 m/min
Codice ISO Inserto	CCGT 120404
Rompitrucioli	AF
Condizione di taglio	continuo
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Avanzamento f	0,03 - 0,1 mm/gir,
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura