

**Garant****ZCMX 10T304, Tipo: HBZ035**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268433 HBZ035
GTIN	4062406770112
Classe articolo	21E

## Descrizione

### Esecuzione:

Substrato universale a grana media con rivestimento PVD. Prima scelta per le applicazioni di tornitura e foratura.

Adatto per  $\varnothing$  utensile  $D_c$ : 20 mm

Tipo: HBZ035

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,4 - 2 mm

Avanzamento tornitura: 0,1 - 0,3 mm

Avanzamento foratura: 0,03 - 0,12 mm

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 50 - 190 m/min

## Descrizione tecnica

Tipo	HBZ035
Profondità di taglio $a_p$	0,4 - 2 mm
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	50 - 190 m/min

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Avanzamento tornitura	0,1 - 0,3 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Impiego principale	P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Codice ISO Inserto	ZCMX 10T304
Avanzamento foratura	0,03 - 0,12 mm
Adatto per Ø utensile D <sub>c</sub>	20 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura