

Garant**ZCMX 130404, Tipo: HBZ030**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268443 HBZ030
GTIN	4062406770150
Classe articolo	21K

Descrizione

Esecuzione:

Substrato più duro per garantire una durata maggiore, con sottile rivestimento CVD. Specifico per applicazioni di tornitura in piano e tornitura cilindrica.

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	ZCMX 130404
Avanzamento f con foratura	0,03 - 0,12 mm
Tipo	HBZ030
Condizione di taglio	continuo
Avanzamento f con tornitura	0,1 - 0,3 mm
Profondità di taglio a_p	0,4 - 2 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 200 m/min
Impiego principale	P

Adatto per Ø utensile D _c	25 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura