

**Garant****Codoli per barre alesatrici GARANT Master Mute antivibrante, 15×D, Sistema / Ø Codolo: DM/50****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	264938 DM/50
GTIN	4062406773649
Classe articolo	29E

**Descrizione****Esecuzione:**

Codolo rinforzato in metallo duro.

**Fornitura:**

Adattatore di riduzione per attacco del lubrorefrigerante.

**Nota:**

Non serrare nel campo contrassegnato dalla S!

$D_{min.} = \varnothing \text{ codolo } 1/2 + H + \text{spostamento centrale della testina } L_3.$

Pratico orientamento delle barre alesatrici mediante apposita testina di regolazione n. art. 265001.

Passaggio interno per LR: sì

Sistema: DM

Lunghezza complessiva L: 861 mm

Spostamento centrale H corpo base: 5 mm

Campo non serrabile S: 288 mm

Lunghezza di serraggio consigliata: 200 mm

Set di viti di montaggio: 269026 3

**Descrizione tecnica**

Tubo flessibile di collegamento ad alta pressione	269207
Sistema	DM
Spostamento centrale H corpo base	5 mm
Campo non serrabile S	288 mm
Connettore per attacco del lubrorefrigerante	269208

Lunghezza di serraggio consigliata	200 mm
Set di viti di montaggio	269026 3
Lunghezza complessiva L	861 mm
Serie	Master Mute
Profondità interna fino a	15×D
Oscillazione	evaporato
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Corpo base delle barre alesatrici