



Fresa a raggio completo in HMI, TiAlN, Ø h10 DC: 4mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	207155 4
GTIN	4045197126542
Classe articolo	12X

Descrizione tecnica

Ø Tagliente D_c	4 mm
Numero denti Z	2
Avanzamento f_z per fresatura a copiare in acciaio < 900 N/mm ²	0,025 mm
Avanzamento f_z per contornatura in acciaio < 900 N/mm ²	0,023 mm
Ø Codolo D_s	4 mm
Lunghezza complessiva L	75 mm
Lunghezza taglienti L_c	8 mm
Angolo dell'elica	30 grado
Raggio R	2 mm
Rivestimento	TiAlN
Materiale da taglio	HMI
Norma	Norma interna
Modello	N
Tolleranza Ø nominale	h10
Direzione di avanzamento	orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	0,5×D per contornatura

Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	0,05×D per fresatura a copiare
Codolo	DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Frese a raggio completo e sferiche

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	350 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto	250 m/min	N
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	130 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	80 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	limitatamente adatto	70 m/min	P
Acciaio < 55 HRC	limitatamente adatto	50 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	limitatamente adatto	70 m/min	M
GG(G)	idoneo	120 m/min	K
CuZn	limitatamente adatto	320 m/min	N
Uni	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a umido min.	limitatamente adatto		
a secco	limitatamente adatto		
Aria	limitatamente adatto		