

Garant**Fresa a raggio completo in HMI, non rivestito, Ø f8 DC: 5mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	207135 5
GTIN	4045197126467
Classe articolo	11X

Descrizione**Esecuzione:**

Frese a raggio completo con tagliente principale lungo.

Descrizione tecnica

Numero denti Z	2
Avanzamento f_z per fresatura a copiare in acciaio < 900 N/mm ²	0,025 mm
Avanzamento f_z per contornatura in acciaio < 900 N/mm ²	0,023 mm
Ø Tagliente D_c	5 mm
Ø Codolo D_s	5 mm
Lunghezza complessiva L	75 mm
Lunghezza taglienti L_c	30 mm
Angolo dell'elica	30 grado
Raggio R	2,5 mm
Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HMI
Norma	Norma interna
Modello	N
Tolleranza Ø nominale	f8

Direzione di avanzamento	orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	0,3×D per contornatura
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	0,05×D per contornatura
Codolo	DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Frese a raggio completo e sferiche

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto	230 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	180 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto	140 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	90 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	80 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	70 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	45 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	40 m/min	M
GG(G)	idoneo	70 m/min	K
CuZn	limitatamente adatto	160 m/min	N
Uni	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a umido min.	limitatamente adatto		