



Mandrino autocentrante manuale a tre griffe in acciaio con attacco cilindrico concentrico, DIN 702-4, Ø Esterno A: 160mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	310505 160
GTIN	4019208526997
Classe articolo	36S

Descrizione

Esecuzione:

- Mandrino autocentrante a chiusura manuale con anello elicoidale e serraggio concentrico.
- Corpo in acciaio con riduzione del peso e dell'inerzia delle masse.
- Cremagliera a spirale forgiata, equilibrata e temprata.
- I fianchi delle eliche e quelli filettati delle griffe sono rettificati.
- Elevata precisione di concentricità radiale.

Uso:

Per mandrini della macchina con attacco cilindrico concentrico o per attacco tramite flangia. Fissaggio con viti sul lato posteriore. Le flange grezze devono sempre essere prima adattate alla macchina e successivamente al mandrino autocentrante.

Norma:

DIN 702-4.

Fornitura:

1 Chiave di serraggio e relative viti o perni di fissaggio a seconda del mandrino autocentrante.
1 set = 3 morsetti per alesatura temprati, presa esterna e 1 set = 3 morsetti per alesatura temprati, presa interna.

Accessori speciali:

Griffe di ricambio e morsetti vedi n. art. 314000 – 315200.

Blocchetto di protezione trucioli vedi n. art. 312800.

Nota:

La norma DIN 702-4 è conforme alla vecchia norma DIN 6350-1.

Per mandrini autocentranti a tre griffe e comando tangenziale vedi n. art. 313120 – 313140.

Descrizione tecnica

Chiave quadro maschio K	10 mm
Altezza senza griffe H ₁	65 mm
Peso	8,8 kg
Ø Centraggio B	125 mm
Profondità di centraggio C	4 mm
Ø Esterno A	160 mm
Altezza con griffe H ₂	91 mm
Passaggio E	42 mm
Numero massimo giri	4600 min ⁻¹
Norma	DIN 702-4
Materiale	Acciaio
Codice a colori per accessori	Mandrino a spirale piena e ganasce Röhms
Tipo di prodotto	Mandrino elicoidale piano

Accessori

Fermapezzo Altezza h 15 mm	313033 15
Morsa fermautensile, modulo base Altezza h 15 mm	313036 15
Set di 3 morsetti integrali teneri Per tipo mandrino 160 mm	314600 160
Set di 3 griffe base temprate Per tipo mandrino 160 mm	314000 160
Set di 3 morsetti integrali duri presa interna Per tipo mandrino 160	315000 160
	315200 160

Set di 3 griffe per tornitura, dure presa esterna Per tipo
mandrino 160
