



Inserto di tornitura interno simturn AX, destro, L₂ = 6,1 mm, Ø D_{min.}: 1,4mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	270545 1,4
GTIN	2050002065314
Classe articolo	24U

Descrizione

Esecuzione:

Rivestimento: X800 (versione successiva del rivestimento GN39)

Descrizione tecnica

Passaggio interno per LR	no
Ø D	4 mm
Raggio R	0,1 mm
Per fori a partire da Ø D _{min}	1,4 mm
Profondità max gola t _{max}	0,15 mm
f	0,6 mm
Denominazione originale prodotto	A52QX800
Lunghezza utile	6,1 mm
Attributo del nome del prodotto	L ₂ = 6,1 mm
Tipo di prodotto	Inserto di taglio per tornitura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
--	----------	----------------	------------

Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto		
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto		
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	180 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	limitatamente adatto	40 m/min	S
GG(G)	idoneo	110 m/min	K
CuZn	idoneo		
continuo	idoneo		
irregolare	limitatamente adatto		
a umido max.	idoneo		