


Inserto di copiatura simturn AX, destro, L₂ = 30,5 mm, Ø D_{min.}: 6,2mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	270597 6,2
GTIN	2050002066144
Classe articolo	24U

Descrizione
Esecuzione:

Rivestimento: X800 (versione successiva del rivestimento GN39)

Descrizione tecnica

Ø D	6 mm
Raggio R	0,15 mm
Per fori a partire da Ø D _{min}	6,2 mm
f	2,95 mm
Passaggio interno per LR	no
Profondità max gola t _{max}	1,8 mm
Denominazione originale prodotto	AJ6FX800
Lunghezza utile	30,5 mm
Attributo del nome del prodotto	L ₂ = 30,5 mm
Tipo di prodotto	Inserto di taglio per tornitura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO

Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	400 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto	240 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	180 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	limitatamente adatto	40 m/min	S
GG(G)	idoneo	110 m/min	K
CuZn	idoneo	210 m/min	N
continuo	idoneo		
irregolare	limitatamente adatto		
a umido max.	idoneo		