

**Garant**

**Mandrino portautensili a calettare Forma ADB, con foro per il lubrorefrigerante, BT 50 A = 100, Ø di serraggio D1: 10mm**



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	303437 10
GTIN	4067263014423
Classe articolo	31A

## Descrizione

### Esecuzione:

- **Regolazione integrata della lunghezza degli utensili, corsa di regolazione 10 mm (a partire da Ø 6).**
- **Dim. 3–5 per metallo duro, a partire da Dim. 6 per HSS e HM.**

### Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico con tolleranza h6.

### Norma:

**Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.**

### Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308806, prolunga per mandrini portautensili n. art. 302410 – 302417, apparecchi per calettamento n. art. 354210 – 354400.

## Descrizione tecnica

Ø Attacco D <sub>1</sub>	10 mm
Ø Esterno D	32 mm
Ø D <sub>2</sub>	24 mm
Sporgenza totale Dim. A	100 mm
Adattatore	BT 50 A = 100

Norma attacco	ISO 7388-2
Norma attacco	ISO 7388-2
Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 μm
Strategia di truciolatura	HSC
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Mandrino portautensili a calettare