



Inserto di troncatura assiale simturn AX su perni destro, L₂ = 15,2 mm, Ø D_{min} / w: 6,2/2mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	270641 6,2/2
GTIN	2050002067127
Classe articolo	24U

Descrizione

Esecuzione:

Rivestimento: X800 (versione successiva del rivestimento GN39)

Attenzione:

Possibilità di Ø della scanalatura più grande senza modifiche.

D₁ = D_{min} Ø interno.

D₂ = D_{min} Ø esterno.

Descrizione tecnica

Per fori a partire da Ø D _{min}	6,2 mm
Larghezza gola w	2 mm
Profondità max gola t _{max}	4 mm
f	2,95 mm
Raggio R	0,15 mm
Ø D	6 mm
Denominazione originale prodotto	AA2DX800
Lunghezza utile	15,2 mm
Attributo del nome del prodotto	L ₂ = 15,2 mm
Tipo di prodotto	Inserto di taglio per tornitura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	400 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	240 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	180 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	idoneo	40 m/min	S
GG(G)	idoneo	110 m/min	K
CuZn	idoneo	210 m/min	N
continuo	idoneo		
irregolare	idoneo		
a umido max.	idoneo		