



Inserto di troncatura assiale simturn AX su foro destro, L₂ = 15,2 mm, Ø D_{min} / w: 6,2/1,5mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	270645 6,2/1,5
GTIN	2050002067219
Classe articolo	24U

Descrizione

Esecuzione:

Rivestimento: X800 (versione successiva del rivestimento GN39)

Attenzione:

Possibilità di Ø della scanalatura più grande senza modifiche.

$D_1 = D_{min}$ Ø interno.

$D_2 = D_{min}$ Ø esterno.

Descrizione tecnica

Raggio R	0,15 mm
Profondità max gola t_{max}	3 mm
Ø D	6 mm
Per fori a partire da Ø D_{min}	6,2 mm
Larghezza gola w	1,5 mm
f	2,95 mm
Denominazione originale prodotto	AMN7X800
Lunghezza utile	15,2 mm
Attributo del nome del prodotto	L ₂ = 15,2 mm
Tipo di prodotto	Inserto di taglio per tornitura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	400 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	240 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	180 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	idoneo	40 m/min	S
GG(G)	idoneo	110 m/min	K
CuZn	idoneo	210 m/min	N
continuo	idoneo		
irregolare	idoneo		
a umido max.	idoneo		