



## Inserto di filettatura simturn AX profilo parziale 60° interno destro, L2 = 15,2 mm, Modello: 6



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	270649 6
GTIN	2050002067356
Classe articolo	24U

### Descrizione

#### Esecuzione:

Rivestimento: X800 (versione successiva del rivestimento GN39)

#### Uso:

Per la realizzazione di filettature metriche interne ISO.

Per fori a partire da  $\varnothing D_{\min}$ : 5,2 mm

$\varnothing D$ : 5 mm

Passo: 0,5 – 0,75 mm

f: 2,45 mm

t: 0,43 mm

Larghezza gola w: 0,06 mm

### Descrizione tecnica

f	2,45 mm
Per fori a partire da $\varnothing D_{\min}$	5,2 mm
t	0,43 mm
Larghezza gola w	0,06 mm
Passo	0,5 – 0,75 mm
$\varnothing D$	5 mm
S	0,35
Denominazione originale prodotto	AE44X800

Attributo del nome del prodotto	L <sub>2</sub> = 15,2 mm
Tipo di prodotto	Inserto di taglio per tornitura

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto		
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto		
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
continuo	idoneo		
irregolare	limitatamente adatto		
a umido max.	idoneo		