



Inserto di filettatura simturn AX profilo parziale 60° interno destro, L2 = 15,2 mm, Modello: 4



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	270649 4
GTIN	2050002067332
Classe articolo	24U

Descrizione

Esecuzione:

Rivestimento: X800 (versione successiva del rivestimento GN39)

Uso:

Per la realizzazione di filettature metriche interne ISO.

Per fori a partire da $\varnothing D_{\min}$: 4,8 mm

$\varnothing D$: 5 mm

Passo: 1 – 1,25 mm

f: 2,25 mm

t: 0,7 mm

Larghezza gola w: 0,12 mm

Descrizione tecnica

Per fori a partire da $\varnothing D_{\min}$	4,8 mm
f	2,25 mm
Larghezza gola w	0,12 mm
t	0,7 mm
$\varnothing D$	5 mm
Passo	1 – 1,25 mm
S	0,55
Denominazione originale prodotto	AJA0X800

Attributo del nome del prodotto	L ₂ = 15,2 mm
Tipo di prodotto	Inserto di taglio per tornitura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto		
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto		
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
INOX < 900 N/mm ²	idoneo		
INOX > 900 N/mm ²	idoneo		
Ti > 850 N/mm ²	limitatamente adatto		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
continuo	idoneo		
irregolare	limitatamente adatto		
a umido max.	idoneo		