



Inserto di tornitura interno simturn AX Center Line, destro, CBN, L2 = 6,1 mm, Ø Dmin.: 1 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	270521 1
GTIN	2050002064874
Classe articolo	24V

Descrizione

Esecuzione:

Materiale di taglio = CBN8

Descrizione tecnica

Raggio R	0,1 mm
f	1,95 mm
Passaggio interno per LR	no
Profondità di taglio massima $a_{p \max}$	0,05 mm
Ø D	4 mm
Denominazione originale prodotto	ADCNCBN8
Lunghezza utile	6,1 mm
Attributo del nome del prodotto	L ₂ = 6,1 mm
Tipo di prodotto	Inserto di taglio per tornitura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
continuo	idoneo		

a umido min.	idonea
a secco	idoneo
Aria	idonea