



## Inserto per tornitura interna a copiare KOMET® UniTurn®, sinistro, L2 = 6,1 mm, Ø Dmin.: 1,4mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	270511 1,4
GTIN	2050002064775
Classe articolo	24U

### Descrizione

#### Esecuzione:

Rivestimento: X800 (versione successiva del rivestimento GN39)

### Descrizione tecnica

f	1,95 mm
Passaggio interno per LR	no
Raggio R	0,1 mm
Profondità max gola $t_{max}$	0,15 mm
Ø D	4 mm
Denominazione originale prodotto	AW3FX800
Lunghezza utile	6,1 mm
Attributo del nome del prodotto	L <sub>2</sub> = 6,1 mm
Tipo di prodotto	Inserto di taglio per tornitura

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto		

Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto		
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	180 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto		S
GG(G)	idoneo	110 m/min	K
CuZn	idoneo		
continuo	idoneo		
irregolare	limitatamente adatto		
a umido max.	idoneo		