

**X.LT..ER-D41, X400, Tipo inserti: 16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	221925 16
GTIN	4059782506107
Classe articolo	28F

**Descrizione****Esecuzione:**

Inserti particolarmente spessi con smusso Wiper rettificato.

**Nota:**

Valori indicativi per  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Descrizione tecnica**

Tipo inserti	16
Modello	ST1400
Codice ISO Inserto	XELW160512-SR-DD
Raggio programmato con $a_{p\max}$	4,18 mm
Raggio di curvatura	1,2 mm
Tipo	X400
Materiale da taglio	HM
Avanzamento $f_z$ per dente	0,2 - 1,8 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4

Tipo di prodotto

Inserti per fresatura

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	260 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	240 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	200 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	150 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	110 m/min	P
a secco	idoneo		
Aria	idoneo		