


**Garant****Morsa autocentrante, apparecchio base Xtric, Modello: 50H****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	363000 50H
GTIN	4062406785215
Classe articolo	310

**Descrizione****Esecuzione:**

- **Ottima accessibilità e simmetria perfetta.**
- **Interamente temprate e fresate di precisione sul lato inferiore.**
- **Serraggio di pezzi grezzi e finiti con sollevamento minimo di ganasce e componenti.**
- **Inclusi fori per il sistema di posizionamento LANG, adattabile su GARANT ZeroClamp ed Erowa ITS148 (Dim. 50 e 80) tramite piastra intermedia.**
- **Sostituzione delle ganasce senza utensili. Invertendo le ganasce, è possibile modificare il campo di serraggio.**
- **Interfaccia di automazione.**
- **Sistema di sostituzione rapida delle ganasce innovativo e senza utensili.**
- **Forza di serraggio fino a 25 kN con coppia di 90 Nm.**
- **Uso rapido e intuitivo.**
- **Precisione di ripetibilità <0,01 mm.**
- **Scala graduata per il preposizionamento dei moduli di serraggio.**
- **Madrevite con o senza funzione pendolo.**
- **Margine di serraggio per staffe di fissaggio.**
- **Regolazione del centro con chiave per ghiere.**

**Uso:**

Perfette per la lavorazione su 5 lati. Serraggio concentrico.

**Per:**

Ganasce riportate n. art. 363010 – 363045.

**Fornitura:**

Guide base, mandrino, madrevite, **copertura del mandrino n. art. 363083.**

**Accessori speciali:**

Chiavi maschio esagonali n. art. 627424 Dim. 5, chiave per ghiere n. art. 628600 Dim. 2, chiave dinamometrica n. art. 656050, bussola per chiavi a bussola n. art. 642229, staffe di fissaggio n. art. 363081 80 e 361165 CS1, perni di serraggio GARANT n. art. 363190, piastre di adattamento n. art. 363079, 363080, 363085. Supporto per altezze n. art. 363090 (in combinazione con n. art. 363079). Stazione di montaggio n. art. 358595 52/96.

**Nota:****Particolarmente adatto per impianti di automazione HÄBERLE.**

Le ganasce riportate adatte n. art. 363010 – 363045 non sono comprese nella fornitura.

Situazione di serraggio S2 creata invertendo la ganaschia. Eliminare le fessure di serraggio nei modelli XS, XSP e H con ganasce riportate sfalsate.

## Descrizione tecnica

Coppia massima	40 Nm
Campo di serraggio S2	49 - 79 mm
Serie	Xtric
L	110 mm
Parte inferiore dell'interasse	52 mm
B	50 mm
B	80 mm
Peso	1,5 kg
Dimensione apertura	7 mm
Dimensione apertura	3 mm
Forza di serraggio fino a max.	16 kN
Altezza H	30 mm
Codice a colori per accessori adatti	Xtric 50
Campo di serraggio S1	0 - 36 mm
Tipo di prodotto	Morsa per macchine utensili