

**Garant****Ganascia riportata sfalsata standard, Modello: 50****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	363041 50
GTIN	4062406785239
Classe articolo	310

**Descrizione****Esecuzione:**

Con dentatura Gripp con stadio di 3 mm e superficie di serraggio liscia.

**Uso:**

Per evitare fessure di serraggio. Vedere panoramica delle aperture.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza $l_3$	22,5 mm
Per codice a colori	Xtric 80
Altezza $h_2$	8 mm
Lunghezza ganasce l	40 mm
Larghezza ganasce b	50 mm
Altezza ganasce h	24 mm
$l_2$	7 mm
Tipo di prodotto	Ganasce per morsa a vite

