

**Fresa a spianare 47,5° MFPN45, a manicotto, Ø D / Numero taglienti Z:
80/6mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	222800 80/6
GTIN	4960664602438
Classe articolo	250

Descrizione**Esecuzione:**

Frese a spianare ad alte prestazioni con inserti pentagonali bilaterali. La combinazione di angolo di registro, esecuzione delle scanalature per trucioli nonché geometrie e angoli di taglio degli inserti assicurano capacità di truciolatura, evacuazione dei trucioli e durata straordinarie, oltre a forze di taglio basse e quindi elevata redditività.

Descrizione tecnica

Profondità di taglio massima $a_{p\ max}$	6 mm
Vite inserto	229700
Ø Tagliente D_c	80 mm
Ø Foro di attacco	27 mm
Inserto adatto	PN.. 1205
Ø Esterno massimo D_{max}	93 mm
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	50 mm
Numero taglienti Z	6

Esecuzione del codolo	a manicotto
Angolo di regolazione κ	47,5 grado
Passaggio interno per LR	no
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Frese a spianare

Accessori

Vite di serraggio	229700
-------------------	--------