

**Fresa a spianare 47,5° MFPN45, a manicotto, Ø D / Numero taglienti Z:
80/8mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	222800 80/8
GTIN	4960664602506
Classe articolo	250

Descrizione**Esecuzione:**

Frese a spianare ad alte prestazioni con inserti pentagonali bilaterali. La combinazione di angolo di registro, esecuzione delle scanalature per trucioli nonché geometrie e angoli di taglio degli inserti assicurano capacità di truciolatura, evacuazione dei trucioli e durata straordinarie, oltre a forze di taglio basse e quindi elevata redditività.

Strategia di truciolatura: HPC

Profondità di taglio massima $a_{p \max}$: 6 mm

Ø Esterno massimo D_{\max} : 93 mm

Lunghezza complessiva L_{compl} : 50 mm

Ø Foro di attacco: 27 mm

Inserto adatto: PN.. 1205

Vite inserto: 229701

Descrizione tecnica

Inserto adatto	PN.. 1205
Ø Foro di attacco	27 mm

Profondità di taglio massima $a_{p\ max}$	6 mm
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	50 mm
Ø Esterno massimo D_{max}	93 mm
Ø Tagliente D_c	80 mm
Vite inserto	229701
Numero taglienti Z	8
Esecuzione del codolo	a manicotto
Angolo di regolazione κ	47,5 grado
Passaggio interno per LR	no
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Frese a spianare

Accessori

Vite di serraggio	229701
-------------------	--------