

**Garant****Prolunga in metallo duro integrale per frese modulari filettate  $\varnothing d = 32$  mm,  
Filettatura M  $\times$  L: M16X310****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	301368 M16X310
GTIN	4062406786045
Classe articolo	31Z

**Descrizione****Esecuzione:**

Prolunga in metallo duro integrale con caratteristiche antivibranti, tolleranza codolo h6, esecuzione lunga e sottile.

**Uso:**

In particolare per l'impiego in mandrini portautensili con attacco cilindrico. Combinazione perfetta di prolunghe standard in acciaio e prolunghe Densimet®.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza utile $L_1$	250 mm
Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	310 mm
Filettatura M	M16
$\varnothing$ Foro $D_1$	17 mm
$\varnothing$ Esterno D	29 mm
$\varnothing$ Codolo d	32 mm
Adattatore	$\varnothing d = 32$ mm
Passaggio interno per LR	sì
Oscillazione	evaporato
Tipo di prodotto	Prolunghe da 1/2 pollice

