

Garant**Prolunga in metallo duro integrale per frese modulari filettate $\varnothing d = 16$ mm,
Filettatura M \times L: M8X135****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	301383 M8X135
GTIN	4062406786106
Classe articolo	31Z

Descrizione**Esecuzione:**

Prolunga in metallo duro integrale con caratteristiche antivibranti, tolleranza codolo h6, esecuzione lunga e sottile.

Uso:

In particolare per l'impiego in mandrini portautensili con attacco cilindrico. Combinazione perfetta di prolunghe standard in acciaio e prolunghe Densimet®.

Descrizione tecnica

\varnothing Foro D_1	8,5 mm
\varnothing Esterno D	12,8 mm
\varnothing Codolo d	16 mm
Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	135 mm
Filettatura M	M8
Lunghezza utile L_1	80 mm
Passaggio interno per LR	sì
Oscillazione	evaporato
Tipo di prodotto	Prolunghe da 1/2 pollice

