



Fresa a spianare 47,5° MFPN45 con foratura, per inserti PN..



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	222800 125/7
GTIN	4960664602384
Classe articolo	250

Descrizione

Esecuzione:

Frese a spianare ad alte prestazioni con inserti pentagonali bilaterali. La combinazione di angolo di registro, esecuzione delle scanalature per trucioli nonché geometrie e angoli di taglio degli inserti assicurano capacità di truciolatura, evacuazione dei trucioli e durata straordinarie, oltre a forze di taglio basse e quindi elevata redditività.

Descrizione tecnica

Ø Tagliente D_c	125 mm
Inserto adatto	PN.. 1205
Sottopiacchetta	229750
Vite inserto	229700
Vite di serraggio per sottopiacchetta	229702 (SW5; 6,0 Nm)
Ø Foro di attacco	40 mm
Profondità di taglio massima $a_{p \max}$	6 mm

Scheda tecnica

Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	63 mm
Ø Esterno massimo D_{max}	138 mm
Numero taglienti Z	7
Forma del codolo	a manicotto
Angolo di regolazione κ	47,5 grado
Passaggio interno per LR	no
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Frese a spianare

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/222800-125/7>