

**Garant****Mandrino per frese modulari filettate, SK 40, Filettatura M × Lunghezza L1:  
M10X75****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	301309 M10X75
GTIN	4062406786182
Classe articolo	31A

**Descrizione****Esecuzione:**

Forma cilindrica.

**Uso:**

Per l'alloggiamento di frese modulari filettate.

**Accessori speciali:**

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

**Descrizione tecnica**

Ø Foro D <sub>1</sub> tolleranza IT6	10,5 mm
Ø D <sub>2</sub>	18 mm
L <sub>2</sub>	5 mm
Filettatura M	M10×75
Ø Esterno D	28 mm
Lunghezza utile L <sub>1</sub>	75 mm
Sporgenza totale Dim. A	94 mm
Adattatore	SK 40
Norma attacco	ISO 7388-1

Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 μm
Strategia di truciatura	HSC
Tipo di prodotto	Attacco per frese modulari