

**Garant**
**XDLW 070308 SR, HB7530, Modello: ST900**


## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	212923 ST900
GTIN	4045197581501
Classe articolo	21A

## Descrizione

**Nota:**

 Valori indicativi per  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$ .

 Avanzamento  $f_z$  per dente: 0,72 mm

Codice ISO Inserto: XDLW 070308 SR

Modello: ST900

Raggio di curvatura: 0,8 mm

 Raggio programmato con  $a_{p \max}$ : 1,58 mm

## Descrizione tecnica

Modello	ST900
Codice ISO Inserto	XDLW 070308 SR
Raggio programmato con $a_{p \max}$	1,58 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Tipo	HB7530
Materiale da taglio	HM

Profondità di taglio massima $a_{p,max}$	0,85 mm
Avanzamento $f_z$ per dente	0,72 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

## Dati utente

	Idoneità	$V_c$	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	320 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	270 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	230 m/min	P
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		
Aria	idoneo		