

Garant**Punta HPC in HMI Weldon DIN 6535 HB, TiAlSiN, Ø DC m7: 15mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	122681 15
GTIN	4062406792343
Classe articolo	11E

Descrizione**Esecuzione:**

Specifica per l'asportazione truciolo di **leghe a base di titanio e nichel**. Con rivestimento ad alte prestazioni in TiAlSiN extra liscio e resistente all'usura per una **durata elevata** e al contempo un'**ottima qualità di foratura** e una **formazione di bave molto ridotta**.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Descrizione tecnica

Ø Codolo D_s	16 mm
Norma	DIN 6537
Profondità di foratura massima consigliata L_2	60,5 mm
Avanzamento f in titanio $> 850 \text{ N/mm}^2$	0,17 mm/gir,
Lunghezza complessiva L	133 mm
Tolleranza Ø nominale	m7
Ø Nominale D_c	15 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli L_c	83 mm
Numero taglienti Z	2
Rivestimento	TiAlSiN
Materiale da taglio	VHM
Esecuzione	4xD

Angolo di affilatura	140 grado
Codolo	DIN 6535 HB con h6
Passaggio interno per LR	sì, con 25 bar
Strategia di truciolatura	HPC
Semi-standard	sì
Colore collarino	rosa fucsia
Tipo di prodotto	Punta elicoidale

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Ti > 850 N/mm ²	idonea		
Inconel	idonea		
a umido max.	idonea		