

Garant**XDLT 09T308 ER, HB7720, Modello: HART****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	212951 HART
GTIN	4045197581662
Classe articolo	21A

Descrizione**Nota:**Valori indicativi per $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$.Avanzamento f_z per dente: 0,43 mm

Codice ISO Inserto: XDLT 09T308 ER

Modello: DURO

Raggio di curvatura: 0,8 mm

Raggio programmato con $a_{p \max}$: 1,99 mm**Descrizione tecnica**

Modello	DURO
Codice ISO Inserto	XDLT 09T308 ER
Raggio programmato con $a_{p \max}$	1,99 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Tipo	HB7720
Materiale da taglio	HM

Profondità di taglio massima $a_{p,max}$	1,15 mm
Avanzamento f_z per dente	0,43 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
TOOLOX 44	idoneo	140 m/min	H
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		