

Garant**XDLW 120408 SR, HB7525, Modello: ST1400**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	212972 ST1400
GTIN	4045197581761
Classe articolo	21A

Descrizione

Nota:Valori indicativi per $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$.Avanzamento f_z per dente: 1 mm

Codice ISO Inserto: XDLW 120408 SR

Modello: ST1400

Raggio di curvatura: 0,8 mm

Raggio programmato con $a_{p \max}$: 2,6 mm

Descrizione tecnica

Modello	ST1400
Codice ISO Inserto	XDLW 120408 SR
Raggio programmato con $a_{p \max}$	2,6 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Tipo	HB7525
Materiale da taglio	HM

Profondità di taglio massima $a_{p\ max}$	1,8 mm
Avanzamento f_z per dente	1 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	180 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	160 m/min	P
a umido max.	limitatamente adatto		
a umido min.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		
Aria	idoneo		