

Garant
Punta HPC in HMI Weldon DIN 6535 HB, TiAlSiN, Ø DC m7: 14,5mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	122481 14,5
GTIN	4062406791469
Classe articolo	11E

Descrizione
Esecuzione:

Specifica per l'asportazione truciolo di **leghe a base di titanio e nichel**. Con rivestimento ad alte prestazioni in TiAlSiN extra liscio e resistente all'usura per una **durata elevata** e al contempo un'**ottima qualità di foratura** e una **formazione di bave molto ridotta**.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Descrizione tecnica

Avanzamento f in titanio > 850 N/mm ²	0,17 mm/gir,
Ø Codolo D _s	16 mm
Numero taglienti Z	2
Ø Nominale D _c	14,5 mm
Norma	DIN 6537 K
Profondità di foratura massima consigliata L ₂	43,3 mm
Tolleranza Ø nominale	m7
Lunghezza scanalatura per trucioli L _c	65,05 mm
Lunghezza complessiva L	115 mm
Rivestimento	TiAlSiN
Materiale da taglio	VHM
Esecuzione	4xD

Angolo di affilatura	140 grado
Codolo	DIN 6535 HB con h6
Passaggio interno per LR	sì, con 25 bar
Strategia di truciolatura	HPC
Semi-standard	sì
Colore collarino	rosa fucsia
Tipo di prodotto	Punta elicoidale

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Ti > 850 N/mm ²	idonea		
Inconel	idonea		
a umido max.	idonea		