

**Fresa a spianare a 75° MSRS, a manicotto, Ø D / Numero taglienti Z:
250/12mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	224000 250/12
GTIN	4960664533138
Classe articolo	25P

Descrizione**Esecuzione:**

Fresa a inserti con passo dentatura normale e stretto.

Uso:

Profondità di taglio fino a 12 mm e avanzamenti elevati per sgrossature altamente efficienti. L'intaglio innovativo degli inserti permette una notevole riduzione dello sforzo di taglio e quindi della tendenza a vibrare. Ciò permette di aumentare la larghezza di fresatura e di conseguenza un notevole aumento del volume di truciolatura per unità di tempo.

Descrizione tecnica

Ø Esterno massimo D_{max}	257 mm
Profondità di taglio massima $a_{p max}$	12 mm
Inserto adatto	SP.. 1806
Ø Foro di attacco	60 mm
Vite per cassetta	229704
Vite inserto	229703 (T25; 7,5 Nm)
Ø Tagliente D_c	250 mm

Cartuccia	229765
Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	60 mm
Numero taglienti Z	12
Esecuzione del codolo	a manicotto
Angolo di regolazione κ	75 grado
Passaggio interno per LR	no
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Frese a spianare

Accessori

Vite di serraggio	229704
Vite di serraggio	229703
Cartuccia	229765