


Fresa a spianare a 75° MSRS, a manicotto, Ø D / Numero taglienti Z: 80/6mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	224000 80/6
GTIN	4960664532940
Classe articolo	25P

Descrizione
Esecuzione:

Fresa a inserti con passo dentatura normale e stretto.

Uso:

Profondità di taglio fino a 12 mm e avanzamenti elevati per sgrossature altamente efficienti. L'intaglio innovativo degli inserti permette una notevole riduzione dello sforzo di taglio e quindi della tendenza a vibrare. Ciò permette di aumentare la larghezza di fresatura e di conseguenza un notevole aumento del volume di truciolatura per unità di tempo.

Descrizione tecnica

Ø Tagliente D_c	80 mm
Profondità di taglio massima $a_{p\ max}$	12 mm
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	50 mm
Ø Foro di attacco	27 mm
Ø Esterno massimo D_{max}	87 mm
Inserto adatto	SP.. 1806
Vite inserto	229703 (T25; 7,5 Nm)
Numero taglienti Z	6

Esecuzione del codolo	a manicotto
Angolo di regolazione κ	75 grado
Passaggio interno per LR	no
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Frese a spianare

Accessori

Vite di serraggio	229703
-------------------	--------