



Fresa per spallamenti a 90° MEW, codolo cilindrico, Ø D / Numero taglienti Z: 16/2Lmm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	225200 16/2L
GTIN	4960664648054
Classe articolo	250

Descrizione

Esecuzione:

Economica con 4 taglienti. Senza passaggio interno per lubrorefrigerante.

Descrizione tecnica

Tipo inserti	10
Vite inserto	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Profondità di taglio massima $a_{p\ max}$	10 mm
Ø Codolo D_s h6	12 mm
Ø Tagliente D_c	16 mm
Sporgenza totale L_1	23 mm
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	100 mm
Inserto adatto	LOMU..
Numero taglienti Z	2
Esecuzione del codolo	codolo cilindrico
Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Utilizzo fresa	Plunging
Passaggio interno per LR	sì

Tipo di prodotto

Frese per spallamenti

Accessori

Vite di serraggio

229713