

Garant
Punta a inserti, codolo combinato, 4xD, Ø DC: 35mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	232310 35
GTIN	4045197552990
Classe articolo	21S

Descrizione

Esecuzione:

Stabilità elevata e massima sicurezza di lavorazione.

Uso:

Per impiego fisso e rotante.

Per fori senza rigature di ritorno ed elevata stabilità dimensionale (in genere $\pm 0,1$ mm).

Anche per macchine con bassa potenza. Speciale per l'impiego **MTC (Multi Task Cutting)** con la nuova generazione di centri di tornitura / fresatura (**MTM**).

Con inserti n. art. 232400 – 232780.

Per:

Inserti WOEX 05T304.

Nota:

ATTENZIONE!

Nei fori passanti si forma un disco.

In caso di pezzi rotanti, pericolo di infortunio.

Si prega di adottare tutte le precauzioni necessarie.

Utensili a gradino fino a 2 livelli secondo i tuoi dati disponibili su richiesta. (Quantitativo minimo d'ordine: 2 pezzi).

Il modulo di richiesta è disponibile nell'e-shop nella pagina del prodotto alla voce "Moduli".

Descrizione tecnica

Set di viti per inserti	239700 8IP (1,3 Nm)
Lunghezza utile L ₁	140 mm
Ø Codolo D _s	32 mm
Numero taglienti Z	1

Codice ISO Inserto	WOEX 05T304
Lunghezza codolo L_s	60 mm
Ø Nominale D	35
Per Ø in pollici	1 3/8 pollici
Lunghezza complessiva L	229 mm
Limite di regolazione massimo V_{max}	0,5 mm
Sporgenza totale L_A	169 mm
Profondità di foratura per punta a inserti fino a	4xD
Codolo	DIN 6535 HE, DIN 6595
Utilizzo foro	Centratura
Utilizzo foro	Foratura obliqua
Utilizzo foro	per foratura trasversale
Utilizzo foro	Conca
Utilizzo foro	Uscita obliqua
Utilizzo foro	Foratura obliqua
Passaggio interno per LR	sì
Strategia di truciolatura	MTC
Tipo di prodotto	Punta a inserti

Accessori

Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi Trasmissione 8IP	239700 8IP
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 1,3 Nm	211750 1,3