

**Fresa toroidale in HMI HAIMER MILL, AlTiN, Ø f9 DC / R1: 16/1,0mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	220296 16/1,0
GTIN	4034221143242
Classe articolo	26X

**Descrizione****Esecuzione:**

Per l'**impiego universale** su materiali in acciaio e acciai altamente legati, in particolare INOX. Con **nocciolo cilindrico** per una rigidità ottimale dell'utensile durante la fresatura di scanalature. Sicurezza dei processi garantita nel ramping e nella fresatura a interpolazione grazie alla **speciale geometria frontale**.

**Nota:**

Forma **HB**: ordinare con **n. art. 220297**.

Per il portautensili con meccanismo antiribaltamento SAFE-LOCK si veda la parte del programma relativa alla tecnica di serraggio.

**Descrizione tecnica**

Angolo dell'elica	32 grado
Ø Codolo $D_s$	16 mm
Sporgenza totale $L_1$ incl. posizione libera	42,5 mm
Avanzamento $f_z$ per contornatura in acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,104 mm
Raggio del tagliente $R_1$	1 mm
Ø Posizione libera $D_1$	15,2 mm
Ø Tagliente $D_c$	16 mm
Numero denti Z	4
Avanzamento $f_z$ per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,088 mm

Lunghezza taglienti $L_c$	32 mm
Lunghezza complessiva L	93 mm
Codolo	DIN 6535 HA con h6
Rivestimento	AlTiN
Materiale da taglio	HMI
Norma	DIN 6527
Modello	N
Tolleranza $\varnothing$ nominale	f9
Caratteristica angolo dell'elica	differente
Passo dei taglienti	differente
Direzione di avanzamento	orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura $a_e$ per operazioni di fresatura	0,5xD per contornatura
Larghezza di fresatura $a_e$ per operazioni di fresatura	0,5xD per contornatura
Passaggio interno per LR	no
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Frese toroidali

## Dati utente

	Idoneità	$V_c$	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto		
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	480 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto	375 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	adatto		
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	adatto		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	adatto		
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adatto		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adatto		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adatto		

Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto
GG(G)	limitatamente adatto
Uni	adatto
Olio	adatto
a umido max.	idoneo
a umido min.	adatto
a secco	adatto
Aria	adatto