

Garant**OFMT 050405, HB735, Modello: UNI**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	213345 UNI
GTIN	4045197454973
Classe articolo	21A

Descrizione

Esecuzione:

Inseri estremamente robusti conformi norme misure ISO, sinterizzati e rettificati di precisione. Noto tenacia e resistenza all'usura grazie ai substrati a grana fine.

Modello: UNI

Raggio di curvatura: 0,5 mm

Descrizione tecnica

Modello	UNI
Raggio di curvatura	0,5 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Codice ISO Inserto	OFMT 050405
Tipo	HB735
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inseri per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	300 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	210 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	180 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	limitatamente adatto	170 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	limitatamente adatto	160 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	210 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	limitatamente adatto	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	limitatamente adatto	45 m/min	S
GG(G)	limitatamente adatto	140 m/min	K
Uni	idoneo		
Olio	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a umido min.	idoneo		
a secco	idoneo		
Aria	limitatamente adatto		