

Garant

Frese a raggio completo in PCD con passaggio interno per LR taglio diritto, PCD, Ø e8 DC: 5 mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	209655 5
GTIN	4045197513328
Classe articolo	11Y

Descrizione
Esecuzione:

Frese in PCD ad elevate prestazioni per soddisfare al **massimo le richieste in termini di prestazioni di truciolatura** nella **lavorazione CFRP, GFRP e grafite**.

Taglio diritto per impiego neutro.

Numero denti Z: 2

Numero denti Z: 2

Lunghezza taglienti L_c : 3 mm

Sporgenza totale L_1 incl. posizione libera: 15 mm

Ø pos. libera D_1 : 4,6 mm

Lunghezza complessiva L: 60 mm

Ø codolo D_s : 6 mm

Descrizione tecnica

Numero denti Z	2
Avanzamento f_z per fresatura a copiare in grafite	0,12 mm
Ø tagliente D_c	5 mm
Avanzamento f_z per contornatura in GFRP CFRP	0,04 mm
Ø pos. libera D_1	4,6 mm
Avanzamento f_z per contornatura in grafite	0,08 mm
Avanzamento f_z per fresatura a copiare in GFRP CFRP	0,07 mm
Sporgenza totale L_1 incl. posizione libera	15 mm

Ø codolo D _s	6 mm
Lunghezza complessiva L	60 mm
Lunghezza taglienti L _c	3 mm
Raggio R	2,5 mm
Rivestimento	PCD
Materiale da taglio	PCD
Norma	Norma interna
Tolleranza Ø nominale	e8
Direzione di avanzamento	orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura a _e per operazioni di fresatura	0,2×D per contornatura
Larghezza di fresatura a _e per operazioni di fresatura	0,05×D per fresatura a copiare
Codolo	DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR	sì
Colore collarino	nero
Tipo di prodotto	Frese a codolo cilindrico

Servizi

Rettifica codoli Modello HB	129100 HB
-----------------------------	-----------