

**Fresa per spallamenti a 90° MEW, codolo cilindrico, Ø D / Numero taglienti Z: 22/3Lmm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	225200 22/3L
GTIN	
Classe articolo	250

**Descrizione**

**Esecuzione:**  
**Economica con 4 taglienti.**

**Descrizione tecnica**

Vite inserto	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Tipo inserti	10
Ø Codolo D <sub>s</sub> h6	20 mm
Ø Tagliente D <sub>c</sub>	22 mm
Lunghezza complessiva L <sub>compl.</sub>	110 mm
Profondità di taglio massima a <sub>p max</sub>	10 mm
Sporgenza totale L <sub>1</sub>	26 mm
Inserto adatto	LOMU..
Numero taglienti Z	3
Esecuzione del codolo	codolo cilindrico
Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Utilizzo fresa	Plunging
Passaggio interno per LR	sì

Tipo di prodotto

Frese per spallamenti

---

## Accessori

Vite di serraggio

229713