Scheda tecnica

Paio di guanti uvex Bamboo TwinFlex® D xg, Misure guanti da lavoro: 8

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	094294 8
GTIN	4048612088623
Classe articolo	04W

Descrizione

Esecuzione:
Guanti antitaglio uvex 18 maglie con tecnologia brevettata **Bamboo TwinFlex®**. Composto dal 45% di poliammide riciclato e fibra di bambù. Particolarmente confortevole grazie alla buona traspirabilità e alla **indossabilità adattativa.** Maggiore durata grazie all'**elevata resistenza all'abrasione** e alla piega del pollice rinforzata.
Applicazione: per ambienti di lavoro asciutti e leggermente umidi.
Norma:
EN 388; EN ISO 21420
Nota:
Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.
Il modello è conforme a quanto stabilito dalla norma EN 407 in merito alla protezione da calore da contatto (fino a +100 °C).

Descrizione tecnica

Misure guanti da lavoro	8
Caratteristiche guanti	Adatto per touchscreen
Caratteristiche guanti	Certificazione per gli alimenti

Scheda tecnica

Tecnologia di lavorazione a maglia	18G
Abbigliamento standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X41D
EN 407	X1XXXX
Materiale supporto	Viscosa di bambù, HPPE, acciaio, PA, elastan
Rivestimento	Schiuma Xtra Grip Aqua-Polymer
Campo di applicazione	Universale
Colore	verde
Norma	EN 407
Resistenza al calore fino a	100 °C
Utilizzo	riutilizzabile
Categoria di protezione antitaglio	D
Tipo di prodotto	Guanti antitaglio