



Fresa per spallamenti a 90° MEW, codolo cilindrico, Ø D / Numero taglienti Z: 25/2Lmm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	225200 25/2L
GTIN	4960664648245
Classe articolo	250

Descrizione

**Esecuzione:
Economica con 4 taglienti.**

Descrizione tecnica

Ø Codolo D _s h6	20 mm
Tipo inserti	15
Sporgenza totale L ₁	29 mm
Vite inserto	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Lunghezza complessiva L _{compl.}	120 mm
Inserto adatto	LOMU..
Ø Tagliente D _c	25 mm
Profondità di taglio massima a _{p max}	15 mm
Numero taglienti Z	2
Esecuzione del codolo	codolo cilindrico
Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Utilizzo fresa	Plunging
Passaggio interno per LR	sì

Tipo di prodotto

Frese per spallamenti

Accessori

Vite di serraggio

229714