



## Fresa per spallamenti a 90° MEW, codolo cilindrico, Ø D / Numero taglienti Z: 20/2mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	225200 20/2
GTIN	4960664648092
Classe articolo	250

### Descrizione

**Esecuzione:**  
**Economica con 4 taglienti.**

### Descrizione tecnica

Ø Codolo D <sub>s</sub> h <sub>6</sub>	20 mm
Profondità di taglio massima a <sub>p max</sub>	10 mm
Tipo inserti	10
Lunghezza complessiva L <sub>compl.</sub>	110 mm
Inserto adatto	LOMU..
Sporgenza totale L <sub>1</sub>	30 mm
Vite inserto	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø Tagliente D <sub>c</sub>	20 mm
Numero taglienti Z	2
Esecuzione del codolo	codolo cilindrico
Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Utilizzo fresa	Plunging
Passaggio interno per LR	sì

Tipo di prodotto

Frese per spallamenti

---

## Accessori

Vite di serraggio

229713