



## Fresa per spallamenti a 90° MEW, codolo cilindrico, Ø D / Numero taglienti Z: 40/4Lmm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	225200 40/4L
GTIN	4960664648306
Classe articolo	250

### Descrizione

**Esecuzione:  
Economica con 4 taglienti.**

### Descrizione tecnica

Inserto adatto	LOMU..
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	150 mm
Sporgenza totale $L_1$	50 mm
Ø Codolo $D_s$ h6	32 mm
Ø Tagliente $D_c$	40 mm
Vite inserto	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Tipo inserti	15
Profondità di taglio massima $a_{p\ max}$	15 mm
Numero taglienti Z	4
Esecuzione del codolo	codolo cilindrico
Angolo di regolazione $\kappa$	90 grado
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Utilizzo fresa	Plunging
Passaggio interno per LR	sì

Tipo di prodotto

Frese per spallamenti

---

## Accessori

Vite di serraggio

229714