



Lamatore KOMET®, codolo Weldon, Modello: M10



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	216660 M10
GTIN	4047109013124
Classe articolo	24D

Descrizione

Uso:

Per la creazione di sedi per viti a testa cilindrica a norma DIN 74 Foglio 2, da M8 con passaggio interno per lubrorefrigerante.

Descrizione tecnica

Ø Svasatura D ₁ H13	18 mm
Profondità svasatura massima l	16 mm
Ø Codolo D _s h6	16 mm
Per viti DIN a testa cilindrica	M10
Ø Minimo d _{min}	10,4 mm
Set di viti per inserti	239652 8IP2 (1,3 Nm)
Inserto n. art. 216780 – 216910; n. art. 216950	24-010 / 110
Numero taglienti Z	1
Inserto adatto	WOEX
Numero di inserti	1
Lunghezza complessiva L _{compl.}	80 mm
Esecuzione del codolo	codolo Weldon
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Svasatori

Accessori

Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus®10 pezzi
Trasmissione 8IP2

239652 8IP2