

# Inserto di troncatura neutro, HU9310, Larghezza gola w: 2,2mm



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	275006 2,2		
GTIN	4062406805944		
Classe articolo	21H		

### **Descrizione**

### **Esecuzione:**

Con fianchi rettificati.

#### Uso:

Per Ø dell'intaglio di cava di piccole dimensioni in abbinamento alla cartuccia n. art. 274010 − 274026.

### Per:

Cartuccia n. art. 274010 – 274026. Barre alesatrici n. art. 274170 – 274171.

#### Per:

Per  $\varnothing$  dell'intaglio di cava di piccole dimensioni in abbinamento alla cartuccia n. art. 274010 – 274026.

### **Descrizione tecnica**

Larghezza gola w	2,2 mm	
Raggio di curvatura	0,2 mm	
Rivestimento	non rivestito	
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm/gir,	
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura	



Materiale da taglio	HM		
Condizione di taglio	continuo		
Tipo	HU9310		
Numero di sostituzioni/taglienti	1		
Profilo degli inserti	neutro		
Tipo di prodotto	Inserto per troncatura		

# **Dati utente**

	Idoneità	<b>V</b> <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto	380 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	360 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto	280 m/min	N
continuo	idoneo		
irregolare	limitatamente adatto		
a umido max.	idoneo		