



Fresa per spallamenti a 90° MEW, codolo cilindrico, Ø D / Numero taglienti Z: 32/4Lmm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	225200 32/4L
GTIN	4960664648191
Classe articolo	250

Descrizione

**Esecuzione:
Economica con 4 taglienti.**

Descrizione tecnica

Tipo inserti	10
Profondità di taglio massima $a_{p\ max}$	10 mm
Ø Codolo D_s h6	25 mm
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	130 mm
Vite inserto	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø Tagliente D_c	32 mm
Sporgenza totale L_1	32 mm
Inserto adatto	LOMU..
Numero taglienti Z	4
Esecuzione del codolo	codolo cilindrico
Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Utilizzo fresa	Plunging

Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Accessori

Vite di serraggio	229713
-------------------	--------